



# Sartlandırıcı kombinasyonu

## MSB4-1/4:H3N3M1-WP

Ürün numarası: 531097

FESTO

Filtre, regülatör, yağlayıcı ve duvar bağlantı pleytinden oluşur.  
Max. Çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli Regülatör Standart filtre Standart sisli yağlayıcı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	1 ... 12 bar
Standart nominal debi	700 l/min
Kullanım havası	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.000 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC