


Kaplin tapası KSS6-1/4-I

Ürün numarası: 531695
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

ISO 4414' e göre emniyetli Quick kaplin soketi (erkek).
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7,85 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Standart nominal debi	1.373 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	BIA TÜV
Nominal sıkma torku	9,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 15 %
Ürün ağırlığı	28 g
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun