


Aktif karbon filtresi MS6N-LFX-3/8-U-Z

Ürün numarası: 531931

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Aktif karbonlu filtre
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Giriş basıncı	0 ... 20 bar
Standart nominal debi	1.000 l/min
Kullanım havası	0,01 µm filtrelenmiş yağsız hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	1.7.1 DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 30 °C
Atık yağ kabı	0,003 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	820 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT3/8-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT3/8-18
Filtre için malzeme bilgisi	Aktif karbon
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı