


Küresel valf

VAPB-1 1/4-F-63-F0405-CR

Ürün numarası: 534316

FESTO

korozyona ve aside dayanıklı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp1 1/4
Flans delik şablonu	F04 F05
İç çap	32 mm
Nominal çap DN	32
Proses valfinin nominal basıncı	63
Tetikleme momenti	28 Nm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 180 °C
Debi miktarı Kv	105 m ³ /h
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM PTFE
Malzeme bilgisi, küre	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4401
Mil için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	1.900 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3