

Yuvarlak silindir DPRA-N-...-1 1/4"- -

Ürün numarası: 8109551

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Strok	0,0625 ... 12 "
Piston çapı	1 1/4"
Piston kolu dışı	7/16-20 UNF-2A
Yastıklama	Yastıklama yok P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silinder borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Piston milinin uzatılmış dış boyu Uzatılmış piston mili Hava bağlantı eksen yönünde Çapraz hava bağlantı Dönmeye karşı korumalı Piston miliyle Çift taraflı, içi boş mil Sıcaklık aralığı 0 - 150 °C Sıcaklık aralığı -40 - 80 °C tek taraflı piston kolu NBR sıvırıcı Sabitleme dışlısına sahip yatak kapağı Döner küresel mafsallı ve yatak kovanlı sonlandırma kapağı Döner küresel mafsallı gözlü sonlandırma kapağı, 90° döndürülmüş Döner küresel mafsallı sonlandırma kapağı
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Altıgen piston mili
Çalışma basıncı	10 ... 150 Psi
Çalışma şekli	çift etkili tek etkili basılı çekme yönünde
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklî)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma 4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-40 ... 300 °F
Ürün ağırlığı	0,39 ... 2,42 Pound
Bağlantı şekli	Kontra somunlu Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM NBR
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, silinder borusu	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik