


Pnömatik valf

VOGI-F100FS-T32H-M-F90

Ürün numarası: 8141660

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Bağlantı plakası valfi Pilot uyarlı piston dikme valfi
Tetikleme şekli	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Valf fonksiyonu	4/2 tek durumlu Fail Safe
Çalışma şekli	çift etkili
Mpa işletim basıncı	0,33 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	3,3 ... 8 bar 47,85 ... 116 psi
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Pnömatik bağlantı	Bağlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [7:7:-] uyarınca basınçlı hava Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Standart nominal debi	1.093 l/min
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, kapak	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM NBR
Malzeme, vidalar	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Malzeme, yay	Yay çeligi
Ürün ağırlığı	880 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma