


# 显示插件 MCL-230AC

产品代号: 10001

FESTO



## 技术参数

| 特性                | 值  |
|-------------------|--|
| 产品重量              | 12 g   |
| 电连接               | 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803<br>插头<br>符合DIN EN 175301-803 |
| 额定工作电压, AC        | 230 V  |
| 线频率               | 50 ... 60 Hz   |
| 许用压力波动            | -20 % / +15 %  |
| 防护等级              | IP65<br>to IEC 60529                                   |
| 环境温度              | -20 ... 60 °C  |
| CE 符号 (参见符合的标准)   | 根据 EU low 电压 指导原则                                      |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国电气设备指令   |
| PWIS 符合性          | VDMA24364-B2-L   |
| 材料信息, 壳体          | PA6 加强   |