



# 直动圆头式阀

## V/O-3-PK-3

产品代号: 10747

FESTO

带带倒钩管接头用于NW3型气管.



## 技术参数

| 特性         | 值                           |
|------------|-----------------------------|
| 阀功能        | 3/2 常开/常闭, 单电控              |
| 驱动类型       | 机械的                         |
| 标准额定流量     | 80 l/min                    |
| 工作压力       | 0 ... 8 bar                 |
| 设计结构       | 活塞座                         |
| 额定尺寸       | 2.5 mm                      |
| 先导类型       | 直接                          |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B1/B2-L           |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C               |
| 驱动力        | 17 N                        |
| 常闭型的驱动力    | 17 N                        |
| 常开型的驱动力    | 24 N                        |
| 产品重量       | 20 g                        |
| 安装类型       | 带通孔                         |
| 气动连接, 气口 1 | PK-3                        |
| 气动连接, 气口 2 | PK-3                        |
| 气动连接, 气口 3 | PK-3                        |
| 材料信息, 密封   | NBR                         |
| 材料信息, 壳体   | POM                         |