


液压缓冲器 DYHR-16-40-Y5

产品代号: 1155691

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	16
行程	40 mm
缓冲	可调节
装配位置	任意
工作模式	单作用 推的动作
位置检测	无
最大冲击速度	0.3 m/s
进给速度	0.2 ... 100 mm/s
复位时间短	0.8 s
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 80 °C
最大制动力	1,600 N
单位行程的最大能量消耗	64 J
每小时的最大能源消耗	100,000 J
最小进给力	160 N
最大进给力	1,600 N
最大残余能量	0.16 J
复位力	5.4 N
产品重量	255 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	钢 经过电镀
材料信息, 活塞杆	硬化处理 高合金钢