


马达安装法兰

EAMF-A-48C-100A

产品代号: 1201924

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|----------------|
| 装配置置 | 任意 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 726 g |
| 接口代码, 马达输入 | 100A |
| 接口代码, 联轴器外壳 | 48C |
| 材料备注 | 符合 RoHS |