


消声器 AMTE-M-H-G12

产品代号: 1206625

★ 核心产品范围

适合在气动系统的排气口降低噪音。

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 装配位置 | 任意 |
| 包装数量 | 10 |
| 工作压力 MPa | 0 ... 1 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 10 bar |
| 相对于大气的流量 | 2,745 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 声压等级 | 92 dB(A) |
| 环境温度 | -40 ... 80 °C |
| 产品重量 | 30 g |
| 气动连接 | G1/2 |
| 材料信息, 消声器插件 | 青铜 |
| 材料信息, 螺纹塞 | 黄铜 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |