


联轴器

EAMC-30-35-11-12

产品代号: 123051

FESTO

用于带伺服马达的机电驱动轴



技术参数

特性	值
支架直径 1	11 mm
支架直径2	12 mm
尺寸	30
额定长度	35 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	6.1 kgmm ²
可传递扭矩	9.2 Nm
产品重量	45 g
材料备注	符合 RoHS