


# 电磁线圈

## MSN1G-24DC-OD

产品代号: 123060

FESTO

用于直流电压, 不带插座.



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
最小提取时间	10 ms
持续通电率	100 %
线圈的特性参数	24 V DC: 2.5 W
许用压力波动	-15 % / +10 %
授权	c UL us - Recognized (OL)
PWIS 符合性	VDMA24364-C1-L
介质温度	-10 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	80 g
电连接	3针 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803
安装类型	夹紧 带固定夹 带附件
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电气触片	钢
材料信息, 绕组	铜