


# 底座

## VABS-C8-12XB-QX-DB

产品代号: 1236028  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品



### 技术参数

| 特性           | 值                 |
|--------------|-------------------|
| 宽度           | 24 mm             |
| 阀位的最大数量      | 1                 |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 0 - 无腐蚀影响         |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L |
| 最大紧固扭矩, 阀安装  | 0.48 ... 0.72 Nm  |
| 最大紧固扭矩, 墙面安装 | 1.3 Nm            |
| 产品重量         | 30 g              |
| 先导气口 12/14   | 为卡式阀准备的           |
| 气动连接, 气口 1   | 为 cartridge 而准备的  |
| 气动连接, 气口 3   | 为 cartridge 而准备的  |
| 气动连接, 气口 5   | 为 cartridge 而准备的  |
| 材料备注         | 符合 RoHS           |
| 材料信息, 气路板    | 加强型 PA            |