


底座

VABS-C8-12XB-QX-D

产品代号: 1236029
传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
宽度	24 mm
阀位的最大数量	1
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	0.48 ... 0.72 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	1.3 Nm
产品重量	30 g
先导气口 12/14	为卡式阀准备的
气动连接, 气口 1	为 cartridge 而准备的
气动连接, 气口 3	为 cartridge 而准备的
气动连接, 气口 5	为 cartridge 而准备的
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	加强型 PA