


联轴器

EAMC-40-66-12-15

产品代号: 123850

FESTO

用于 DGE



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------|------------------------|
| 支架直径 1 | 12 mm |
| 支架直径2 | 15 mm |
| 尺寸 | 40 |
| 额定长度 | 66 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 最高速度 | 6,500 1/min |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C |
| 质量惯性力矩 | 42.3 kgmm ² |
| 可传递扭矩 | 21 Nm |
| 产品重量 | 139 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |