

气路条

VABM-C8-12E-G14-18-PT-L

产品代号: 1247982

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|-----------------------------|
| 宽度尺寸 | 12 mm |
| 阀位的最大数量 | 18 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 最大紧固扭矩, 阀安装 | 0.6 Nm |
| 最大紧固扭矩, 墙面安装 | 5 Nm |
| 产品重量 | 1,251 g |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气路板 | 锻造铝合金 |