

# 气路条

## VABM-C8-12E-G14-20-PT-L

产品代号: 1247983

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	12 mm
阀位的最大数量	20
UKCA 标志 ( 参见一致性声明 )	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	0.6 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	5 Nm
产品重量	1,358 g
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 5	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金