


T形快插接头 QST-8-50

产品代号: 130804
★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|--|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 6.2 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | T-形 |
| 包装数量 | 50 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.6 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 87 psi |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 14 bar |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 203 psi |
| 海事分类 | 看证书 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 80 °C |
| 产品重量 | 16 g |
| 输出数量 | 2 |
| 输送管线的数量 | 1 |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径 8 mm |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 8 mm |
| 释放环的颜色 | 蓝色 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | PBT |
| 材料信息, 释放环 | POM |
| 材料信息, 管密封 | NBR |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |