

滤芯

QSPK18-5/32-U

产品代号: 132171

FESTO

采用插入式接头, 直列式



技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
额定尺寸	2.3 mm
装配位置	任意
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-5 ... 60 °C
产品重量	2.8 g
气动连接, 气口 1	QSP...18
气动连接, 气口 2	用于5/32" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀