



# 膜片式夹紧气缸

## EV-15/40-4

产品代号: 13289

FESTO

带复位功能



## 技术参数

特性	值
行程	4 mm
夹紧面	15x40
装配位置	任意
工作模式	单作用
工作压力	2 ... 6 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5
环境温度	-20 ... 40 °C
产品重量	45 g
安装类型	带通孔
气动连接	M5
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 膜片	TPE-U(PU)