

快插螺纹接头

QSM-M3-3-I-R

产品代号: 133001

FESTO

外螺纹, 采用内六角插座.



技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
额定尺寸	1.6 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
设计	直列式设计, 圆形解锁环
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.6 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 87 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.4 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 203 psi
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
额定紧固扭矩	0.48 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 55 %
产品重量	2.3 g
安装类型	内六角 SW1.5
气动连接, 气口 1	阳螺纹 M3
气动连接, 气口 2	用于气管外径 3 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	镀镍钢
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀