


# L型快插式螺纹接头

## NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P10

产品代号: 133067

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值                           |
|--------------|-----------------------------|
| 尺寸           | 标准                          |
| 额定尺寸         | 5.8 mm                      |
| 设计           | L形, 其他快插接头, 纵向              |
| 包装数量         | 10                          |
| 设计结构         | 推/拉原理                       |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 10 bar            |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气               |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 4 – 超强腐蚀影响                  |
| PWIS 符合性     | VDMA24364 区域III             |
| 食品安全         | 参见补充材料信息                    |
| 环境温度         | -20 ... 60 °C               |
| 产品重量         | 18 g                        |
| 安装类型         | 外六角A/F 17                   |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 R1/4                    |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 10 mm                |
| 材料备注         | 符合 RoHS                     |
| 材料信息, 壳体     | PP                          |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                   |