


制动阻力

CACR-LE2-100-W500

产品代号: 1336615

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	500
装配位置	自由对流 垂直
380 V 时的制动电阻脉冲能量	2,000 Ws
780 V 时的制动电阻脉冲能量	1,800 Ws
35% 的持续通电率以及20秒时的参数	500 W
额定功率, 制动阻力	200 W
380 V 时的制动电阻额定功率	150 W
780 V 时的制动电阻额定功率	120 W
阻力系数	100 Ohm
授权	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	550 g
安装类型	带通孔 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS