


# 夹紧轴套

## EAMH-60-6-C18.1-P

产品代号: 1354095

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	60
装配位置	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	1.57 kgmm <sup>2</sup>
产品重量	44 g
材料备注	符合 RoHS