


# 反向轴承 EAMG-U1-50

产品代号: 1354281

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	50
装配位置	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	20 g
材料备注	符合 RoHS