


反向轴承 EAMG-U1-145

产品代号: 1354285

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------|----------------|
| 尺寸 | 145 |
| 装配位置 | 任意 |
| 最高速度 | 4,000 1/min |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 186 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |