


## 气路条

### VABM-C8-12E-G14-14-M1-L

产品代号: 1361871  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品



## 技术参数

| 特性           | 值                 |
|--------------|-------------------|
| 宽度尺寸         | 12 mm             |
| 阀位的最大数量      | 14                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 0 - 无腐蚀影响         |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L |
| 最大紧固扭矩, 阀安装  | 0.6 Nm            |
| 最大紧固扭矩, 墙面安装 | 5 Nm              |
| 产品重量         | 992 g             |
| 气动连接, 气口 1   | G1/4              |
| 气动连接, 气口 3   | G1/4              |
| 气动连接, 气口 5   | G1/4              |
| 材料备注         | 符合 RoHS           |
| 材料信息, 气路板    | 锻造铝合金             |