

平行组件 EAMM-U-86-D40-88A-102

产品代号: 1362229

FESTO

适合于电驱动器。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-----------------------|
| 尺寸 | 86 |
| 装配位置 | 任意 |
| 减速比 | 1:1 |
| 最高速度 | 5,000 1/min |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 质量惯性力矩 | 175 kgmm ² |
| 无负载时的驱动扭矩 | 0.25 Nm |
| 可传递扭矩 | 9.5 Nm |
| 产品重量 | 2,490 g |
| 接口代码, 驱动器 | D40B |
| 接口代码, 马达输入 | 88A |
| 材料备注 | 符合 RoHS |