


联轴器

EAMD-32-32-14-16X20

产品代号: 1377840

FESTO

驱动元件, 能够传输步进电机和伺服电机的旋转动作



技术参数

特性	值
支架直径 1	14 mm
支架直径 2	16 mm
尺寸	32
额定长度	32 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	14.5 kgmm ²
可传递扭矩	12.5 Nm
产品重量	124 g
材料备注	符合 RoHS