



真空吸盘

VASB-100-1/4-PUR-B

产品代号: 1396066

FESTO



技术参数

特性	值
吸盘的高度补偿器	15.5 mm
额定尺寸	4 mm
吸盘直径	100 mm
吸盘容积	128 cm ³
有效的吸气直径	90.5 mm
连接的位置	位于顶部
装配位置	任意
吸盘形状	圆形, 波纹管 1.5 褶
工作压力 MPa	-0.095 ... 0 MPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-0.07 MPa
额定工作气压	-0.7 bar
额定工作压力 (psi)	-10.15 psi
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-20 ... 60 °C
额定工作压力时的保持力	450 N
产品重量	155 g
安装类型	通过真空口
真空接口	G1/4
颜色	蓝色
肖氏硬度	60 +/- 5
材料信息, 螺纹塞	牙铸锌
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	PUR