

带倒钩螺纹接头 CRCN-1/8-PK-6

产品代号: 13971

FESTO

抗酸耐腐蚀,
带密封圈,
用于塑料气管 PAN, PUN, PL, PP, PU.



技术参数

特性	值
额定尺寸	5.3 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
包装数量	10
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	7.5 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/8
气动连接, 气口 2	用于气管外径 8 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺纹密封	PA-加强 TPE-U(PU)