


# 单个底座 NAS-1/2-NPT-3A

产品代号: 13995

FESTO

基于标准 ISO 5599-1, 接口位于侧面.



## 技术参数

特性	值
长度	35.5 mm
工作压力	16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
气动连接, 气口 1	NPT1/2-14
气动连接, 气口 2	NPT1/2-14
气动连接, 气口 4	NPT1/2-14