


# 插头插座 MSSD-E

产品代号: 14098

FESTO

用于电磁线圈和阀, 连接面连接孔的样式针对JMEH, MEH和MOEH 阀.



## 技术参数

特性	值
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	8 g
电接口 1	直角式插座, 方形设计, 3-针, C型
电接口 2	螺丝端子
工作电压范围 DC	0 ... 300 V
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
40°C时的可接受电流负载	6 A
电缆螺纹连接	Pg7
电缆直径	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3
材料信息, 壳体	PA-加强
壳体颜色	黑色
材料信息, 密封	NBR