

接近开关 SIEN-M5B-PS-S-L

产品代号: 150371

FESTO

用于标准开关距离.



技术参数

特性	值
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	符合 RoHS
额定切换距离	0.8 mm
环境温度	-25 ... 70 °C
恒定条件下的重复精度	0,01 mm
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
最大切换频率	5,000 Hz
最大输出电流	200 mA
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	3针 M8x1 插头
尺寸	M5x0,5
紧固扭矩	1.5 Nm
安装类型	齐平
产品重量	4.3 g
材料信息, 壳体	PA 高合金钢, 耐腐蚀
工作状态显示	黄色 LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
防护等级	IP67
电泳强度	1 kV
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3