

# 接近开关 SIES-QB-PS-K-L



产品代号: 150488  
将被停止供应的产品

电感式, 特殊机械结构

将停止供货的产品,

供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
符合标准	EN 60947-5-2
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
额定切换距离	2 mm
可靠的切换距离	1.6 mm
缩小系数	铝 = 0.45 不锈钢, St 18/8 = 0.8 铜 = 0.35 黄铜 = 0.5 钢, St 37 = 1.0
环境温度	-25 ... 85 °C
重复精度	0.1 mm
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
最大切换频率	1,200 Hz
最大切换频率, DC	1,200 Hz
和温度对应的最大输出电流	在 ≤ 50°C 时 200 mA 在 ≤ 85°C 时 150 mA
电压降	3.2 V
短路强度	脉冲调制
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
残余纹波	10 %
无效电流	≤ 30 mA
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	电缆 M8x1
电缆长度	2.5 m
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
尺寸	12x26x40 mm
安装类型	带通孔 齐平
产品重量	170 g
材料信息, 壳体	PBT-加强
工作状态显示	黄色 LED
防护等级	IP67
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L