



单向节流阀 GRLA-1/8-PK-3-B

产品代号: 151166

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能, 用于排气
气动连接, 气口 1	PK-3 带管接螺母
气动连接, 气口 2	G1/8
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	110 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	100 ... 110 l/min
环境温度	-10 ... 60 °C
海事分类	看证书
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0.3 ... 10 bar
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	162 l/min
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	145 ... 165 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	6 Nm
产品重量	22 g
材料信息, 螺纹塞	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 调节螺钉	黄铜
材料信息, 摆动接头	牙铸锌