


长度补偿器 VAL-1/8-10

产品代号: 151210

★ 核心产品范围

用于真空吸盘

FESTO



技术参数

特性	值
吸盘托架的高度补偿器	10 mm
装配位置	任意
设计结构	真空接口位于顶部
工作压力	-0.95 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	62 g
安装类型	带有 M22x1.5外螺纹
吸盘安装件	G 1/8
真空接口	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝
材料信息, 支架	铝 POM 高合金钢, 耐腐蚀