


节流阀

GRLO-10-UNF-1/4-B

产品代号: 151571

FESTO

无单向功能,带转动接头.
该产品只可从Festo USA订购



技术参数

特性	值
阀功能	节流功能
气动连接, 气口 2	UNF10-32
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
工作压力	0 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度40 衞 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 40 衞
介质温度	-10 ... 60 °C