


# 标准气缸 DNG-3"-2"-PPV-A

产品代号: 151622

FESTO

基于ISO 15552, NF E 49 003.1和UNI 10 290标准,  
用于接近式感测,两端采用可调终端缓冲.

该产品只可从Festo USA订购



## 技术参数

特性	值
行程	50.8 mm
活塞直径	80 mm
活塞杆螺纹	UNF3/4-16
缓冲	两端都带可调气缓冲 ( PPV )
符合标准	ISO 6431 VDMA 24562
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	0.6 ... 10 bar
工作模式	双作用
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	36 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	2,721 N
6 bar时的理论作用力, 进程	3,016 N
气动连接	M10