


带电缆插头插座 KMEB-1-230AC-5

产品代号: 151691

FESTO

预装配, 用于 MEBH-, MOEBH- 型阀和 N2- 型电磁线圈



技术参数

特性	值
装配位置	任意
产品重量	230 g
电气接口 1	插座, 符合 EN175301-803, C型
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直角型
电气连接1, 注意电缆输出方向	90°
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
电气接口 1, 安装方式	通过M2.5中心螺丝安装在电磁阀上
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	3
额定工作电压, AC	230 V
电泳强度	4 kV
防护性接地	已可供应
电缆长度	5 m
电缆属性	标准
电缆直径	5.2 mm
电缆结构	3x0,5
导线末端	导线末端配有金属箍
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则 符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	PA66-GF30
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 电气触片	镀银铜合金