


# 发光密封件 MEB-LD-230AC

产品代号: 151718

FESTO

用于 MEB-阀



## 技术参数

特性	值
切换位置指示器	LED
安装类型	通过M2.5中心螺丝安装在电磁阀上
产品重量	0.6 g
电连接	插头样式 C 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803 矩形结构, MSEB
额定工作电压, AC	230 V
电涌强度	2.5 kV
防护性接地	已可供应
额定功率, 发光密封	0.33 W
许用压力波动	+/- 10 %
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 85 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等级	3
材料信息, 壳体	TPE-U(PU)
颜色	透明