



直线驱动器

DGO-32- -PPV-A-B

产品代号: 15225

FESTO

位置感测, 磁场耦合



技术参数

特性	值
行程	10 ... 3,500 mm
活塞直径	32 mm
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
装配位置	任意
驱动器原理	力锁定 (磁性)
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	1.4 ... 7 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 60 °C
缓冲长度	20 mm
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	483 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	483 N
每 10 mm 行程的附加质量系数	6 g
0 mm行程时的基本重量	2,400 g
气动连接	G1/8
材料信息, 盖	铝
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	高合金钢