

直线驱动器 DGO-1/2"- -P-A-B

产品代号: 15227

FESTO

非接触式位置感测, 无活塞杆, 磁场耦合.
Old part no. 13003431



技术参数

特性	值
行程	0.04 ... 157 "
活塞直径	1/2"
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
导向	普通轴承导向
工作压力	2 ... 7 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	68 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	68 N
气动连接	10-32 UNF-2B