



# 直线驱动器 DGO-1"- -PPV-A-B

产品代号: 15230

FESTO

非接触式位置感测,无活塞杆,磁场耦合.



典型表现

## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 行程           | 0.04 ... 157 "                          |
| 活塞直径         | 1"                                      |
| 缓冲           | PPV: 两端带可调的气缓冲                          |
| 导向           | 普通轴承导向                                  |
| 驱动器原理        | 力锁定 (磁性)                                |
| 工作压力         | 1.5 ... 7 bar                           |
| 工作模式         | 双作用                                     |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B2-L                          |
| 环境温度         | -20 ... 60 °C                           |
| 缓冲长度         | 19 mm                                   |
| 气动连接         | 1/8 NPT                                 |