

# 扭力补偿 FKG-16-B

产品代号: 15233

FESTO

用于避免扭矩并且补偿当直线驱动单元 DGO 工作时滑块和负载之间的同心误差？



## 技术参数

特性	值
尺寸	16
径向偏移 +/-	1 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 120 °C
在力的方向上的最高负载 (长时间) +/-	240 N
产品重量	257 g
材料信息, 力矩补偿	阳极氧化铝合金 镀锌钢
材料信息, U形夹	钢 经过电镀
材料信息, 滑片	黄铜