

塑料气管

PUN-10X1,5-SI

产品代号: 152588

FESTO

具有标准外径的气管,用于QS快插接头, CN和CK 聚氨酯 接头
(不可用于食品行业).



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 外径 | 10 mm |
| 与流量相关的弯曲半径 | 54 mm |
| 内径 | 7 mm |
| 最小弯曲半径 | 28 mm |
| 使用指南 | TPE-U 酯基 The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| 气管特性 | Suitable for energy chains |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.7 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 7 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 101.5 psi |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1 MPa |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 145 psi |
| 授权 | TÜV |
| 认证签发部门 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 材料的防火测试 | UL94 HB |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -35 ... 60 °C |
| 产品质量视长度而定 | 0.0489 kg/m |
| 气动连接 | 用于快插接头外径 10 mm |
| 颜色 | 银 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气管 | TPE-U(PU) |