

# 塑料气管

## PAN-12X1,75-SI

产品代号: 152702

FESTO

具有标准外径的气管,用于QS快插接头, CN和CK 聚酰胺 接头  
(不可用于食品行业).



## 技术参数

特性	值
外径	12 mm
与流量相关的弯曲半径	64 mm
内径	8.4 mm
最小弯曲半径	29 mm
气管特性	Suitable for energy chains
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.7 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 17 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 246.5 psi
授权	TÜV
海事分类	看证书
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 ... 80 °C
产品质量视长度而定	0.06 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 12 mm
颜色	银
肖氏硬度	D 55 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-A