

# 安装导轨 SLMS-16- -

产品代号: 152744

FESTO

用于将接近式传感器安装在直线单元 SLM 上  
总长度 154mm，加行程



## 技术参数

特性	值
设计	T型槽，用于接近开关
最大型材长度	2,800 mm
装配位置	任意
设计结构	传感器条
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 60 °C
安装类型	带通孔和螺丝
材料信息，型材	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	符合 RoHS
材料信息，螺丝	高合金钢