


# 空位堵头 QSMC-1/8H-U

产品代号: 153924

FESTO

该产品只可从Festo USA订购

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## 技术参数

特性	值
装配置	任意
容器尺寸	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
产品重量	0.5 g
气动连接, 气口 1	快插式轴套 QS-1/8"
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT